

Anglesey™ | K-4386-L

Cuvette à robinet de chasse avec raccord supérieur au sol et attaches pour bassin hygiénique

Fonctionnalités

- La cuvette allongée offre plus d'espace et un meilleur confort
- Angle arrière et prise murale
- Attaches pour bassin hygiénique comprises
- Raccord supérieur de 1,5 po (38 mm).
- Passage de 60 mm (2-3/8 po)
- Surface d'eau de 11 po (279 mm) x 9-1/2 po (241 mm)
- Plomberie brute de 4-1/2 po (114 mm)
- 1,6 gal/chasse (6,0 l/chasse)



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0 White



Codes/normes

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.

ASME A112.19.2/CSA B45.1

DOE - Energy Policy Act 1992

Informations techniques

Type d'installation:	Montage au sol
Plomberie brute:	4.5"
Type de chasse d'eau:	Évacuation siphonique
Débit de la chasse d'eau:	1.6 gpf (6.0 lpf)
Forme de la cuvette:	Allongée
Trous de fixation du siège:	5-1/2" (140 mm)
Sortie d'évacuation:	Mur
Taille du siphon:	2-1/2" (63 mm)
Type de siphon:	Exposé
Taille de la surface de l'eau:	11" x 9-1/2" (279 mm x 241 mm)
Du rebord à la surface de l'eau:	5-1/4" (133 mm)

Exigences en matière de pression et d'alimentation

Pression de débit minimale:	25 psi (172.4 kPa)
Débit minimal:	25 gpm (94.6 l/min)

Matériel

- Porcelaine vitrifiée

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.



No image available.

This product is a component and not intended to be a standalone installation.

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Consultez les instructions du fabricant et les codes locaux pour les exigences relatives aux robinets de chasse.

Pour les installations de toilettes dos à dos : Utiliser seulement un raccord à fourche double de 45°.

Les dimensions du produit sont nominales et peuvent varier selon les tolérances ASME A112.19.2.

