DTV® | K-528-PM

Robinet thermostatique numérique à deux ports

Fonctionnalités

- Mélangeur thermostatique à commande numérique
- Protection contre les brûlures
- Débit maximal de 49,2 l/min (13 gal/min) à 3,1 bar (45 lb/po²), avec un débit maximal de 30,3 l/min (8 gal/min) d'un même orifice de sortie.
- Deux orifices de sortie de 1,3 cm (1/2 po) indépendantes avec connexions de tube en cuivre
- Entrées de 1/2 po (13 mm) avec raccords de tube en cuivre.



FIN DE SÉRIE

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-27-2026 04:09 - US-CA

Codes/normes

ASME A112.18.1/CSA B125.1
ASSE 1016/ASME A112.1016/CSA B125.16
UL 1951
CSA C22.2 No. 14
CSA C22.2 No. 68
cUL Listed
UL Listed

Robinetterie

Vannes incluses :	Mélangeur thermostatique, Numérique

Robinetterie de douche

Débit maximal à 45 psi :	13 gpm (49.2 l/min)
Débit minimal nominal du fabricant :	1.6 gpm (6.1 l/min)
Pression :	45 psi (3.1 bar)
Pression statique maximale :	125 psi (8.6 bar)
Pression de service minimale :	20 psi (1.4 bar)

Exigences en matière de pression et d'alimentation

Pression de débit minimale:	20 psi (137.9 kPa)
Débit minimal:	1.5 gpm (5.7 l/min)

Matériel

- Corps thermoplastique renforcé de qualité technique.

Produits et accessoires requis

- K-527 Interface de douche numérique, orientation portrait

Service électrique requis

Un circuit requis, protégé par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

Robinetterie thermostatique:	120 V, 15 A, 60 Hz

Caractéristiques des composants électriques

Robinetterie thermostatique:	120 V, 0.160 A, 60 Hz


Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

FIN DE SÉRIE

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-27-2026 04:09 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER.



FIN DE SÉRIE

Installation

- Montage dans les murs standard à montants de 38 x 102 mm (2 x 4 po)
- Installez le robinet jusqu'à 6,1 m (20 pieds) de l'interface numérique (câble fourni avec l'interface)
- La distance peut être étendue avec une rallonge téléphonique RJ-11 standard.
- Précâblé avec fiche à trois broches pour le branchement à une prise de 110 V CA.

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.
À utiliser avec des pommes de douche ou des douchettes d'une valeur nominale de 1,6 gal/min (6,1 l/min) ou plus.
S'il est utilisé pour un système de baignoire/douche, le bec de baignoire doit être raccordé à l'orifice de sortie n° 1.
Fournit un accès pour l'entretien de la valve.
Utilisez des conduites d'alimentation de 1/2 po
N'installez pas cette valve dans des murs exposés à des températures inférieures au point de congélation.
Évitez d'installer le robinet dans un mur adjacent à une pièce fréquemment occupée.
Les régulateurs de pression sont recommandés dans les applications où l'on prévoit de grandes variations de pression ou des différences de pression entre les alimentations.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-27-2026 04:09 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER