

Veil® | K-5402

Toilette allongée intelligente à chasse double monopièce

Fonctionnalités

- Toilettes murales monopièce avec fonctionnalité de nettoyage intégrée
- La cuvette allongée offre plus d'espace et un meilleur confort
- Le matériel de montage est complètement dissimulé pour un look élégant et un nettoyage facile
- Chasse double offrant un choix entre 0,8 et 1,6 gal/chasse (3,0 et 6,0 l/chasse)
- Le tube en acier inoxydable permet de régler le jet, la position, la pression de l'eau, la température ainsi que les fonctions de pulsation et d'oscillation.
- Les modes de lavage avant et arrière fournissent de l'eau chaude pour le nettoyage
- La fonction d'autonettoyage utilise des systèmes de lumière UV et d'eau électrolysée pour nettoyer automatiquement les surfaces du tube
- Système de séchage à l'air chaud avec paramètres de température réglables
- Système de désodorisation automatique
- Un siège chauffant avec des paramètres de température réglables
- Ouverture/fermeture du couvercle mains libres, activée par le mouvement
- Rince automatiquement les toilettes après utilisation
- Lumière à DEL qui éclaire la cuvette et sert de veilleuse
- Télécommande à écran tactile ACL en langue anglaise
- Plaque d'actionneur sans contact en Honed White
- Technologie de chasse double permettant de choisir entre une chasse complète ou partielle
- Comprend toilette et siège complets, réservoir intramural et support, plaque d'actionneur et télécommande à ACL



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0 White



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.



ASME A112.4.2/CSA B45.16

ASME A112.6.2

ASME A112.19.2/CSA B45.1

ASME A112.19.14

DOE - Energy Policy Act 1992

EPA WaterSense®

California Energy Commission (CEC)

UL 1951

CSA C22.2 No. 14

CSA C22.2 No. 68

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

OBC

cUL Listed

UL Listed

Articles combinés inclus

- K-76395 Cuvette de toilette intelligente allongée et compacte, au mur, à chasse double
- K-18647 Réservoir mural et support pour toilette intelligente Veil® K-76395, au mur

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

Service électrique requis

Un circuit spécialisé requis.

120 V, 15 A, 60 Hz


Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Plomberie brute:	Standard 12" (305 mm)
Type de chasse d'eau:	Class Five
Débit de la chasse d'eau:	0.8 or 1.6 gpf (3 or 6 lpf)
Forme de la cuvette:	Allongée
Trous de fixation du siège:	5-1/2" (140 mm)
Sortie d'évacuation:	Mur
Taille du siphon:	2-9/16" (65 mm)
Type de siphon:	À siphon dissimulé
Du rebord à la surface de l'eau:	8-5/16" (211 mm)





Installation

- Voir le guide d'installation et la vidéo d'installation pour des renseignements détaillés
- Ce produit n'est pas conçu ni destiné pour un usage bariatrique

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Nécessite une charpente avec montants de 2x4 ou 2x6.

Se référer aux instructions du fabricant et aux codes locaux pour les exigences du robinet de chasse.

Installez le réservoir dans le mur et le système de support dans une ouverture murale de 81 mm (3 3/16 po) x 591 mm (23 1/4 po) x 1 313 mm (51 11/16 po) minimum.

La température maximale de l'eau ne doit pas dépasser 80 °F (26,7 °C).

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.

