DTV Prompt® | K-557-K

Robinet thermostatique numérique à 3 ports

Fonctionnalités

- Mélangeur thermostatique à commande numérique
- Protection contre les brûlures
- Trois orifices de sortie de 1/2 po (13 mm) indépendants avec connexions de tube en cuivre.
- Débit maximal de 49,2 l/min (13 gal/min) à 3,1 bar (45 lb/po²), avec un débit maximal de 30,3 l/min (8 gal/min) d'un même orifice de sortie.
- Entrées de 1/2 po (13 mm) avec raccords de tube en cuivre.
- Réglage de limite de température maximum pour une protection supplémentaire



FIN DE SÉRIE

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-27-2026 17:44 - US-CA

Codes/normes

ASME A112.18.1/CSA B125.1
ASSE 1016/ASME A112.1016/CSA B125.16
UL Listed

Matériel

- Corps thermoplastique renforcé de qualité technique.

Service électrique requis

Un circuit requis.

Robinetterie thermostatique:	120 V, 15 A, 60 Hz

Caractéristiques des composants électriques

Robinetterie thermostatique:	120 V, 0.31 A, 60 Hz


Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

FIN DE SÉRIE

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-27-2026 17:44 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER.



FIN DE SÉRIE

Installation

- Montage dans les murs standard à montants de 38 x 102 mm (2 x 4 po)
- Précâblé avec fiche à trois broches pour le branchement à une prise de 110 V CA.

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.
S'il est utilisé pour un système baignoire-douche, le bec de baignoire doit être raccordé à l'orifice de sortie n° 1 et limité à 10 gal/min (37,9 l/min) au maximum.
Fournit un accès pour l'entretien de la valve.
Utilisez des conduites d'alimentation de 1/2 po.
N'installez pas cette valve dans des murs exposés à des températures inférieures au point de congélation.
Évitez d'installer le robinet dans un mur adjacent à une pièce fréquemment occupée, telle qu'une chambre ou un salon.
On recommande fortement les régulateurs de pression dans les applications où l'on prévoit d'importantes variations de pression ou des différences de pression entre les alimentations, comme dans les installations commerciales

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-27-2026 17:44 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER.