

Memoirs® | K-5626

Cuvette allongée avec siphon dissimulé

Fonctionnalités

- La cuvette allongée offre plus d'espace et un meilleur confort
- La fonctionnalité Comfort Height® offre un siège de hauteur de chaise permettant de s'asseoir et se lever plus facilement pour la plupart des adultes
- Le siphon dissimulé facilite le nettoyage et rehausse l'apparence
- Se combine au réservoir K-4434 ou K-33434 pour créer une toilette K-6669 ou K-36999 complète
- S'agence aux autres produits de la collection Memoirs
- Siphon entièrement émaillé de 2 1/8 po (54 mm)



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
96	Biscuit
NY	Dune
95	Ice Grey
7	Black Black
17	Teal
H15	150th Spring Green
V10	150th Peachblow
42	Aspen Green



Codes/normes

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.



ASME A112.19.2/CSA B45.1

EPA WaterSense®

Informations techniques

Plomberie brute:	Standard 12" (305 mm)
Type de chasse d'eau:	AquaPiston
Forme de la cuvette:	Allongée
Sortie d'évacuation:	Plancher
Taille du siphon:	2" (51 mm)
Type de siphon:	Dissimulé
Taille de la surface de l'eau:	11" x 8" (279 mm x 203 mm)
Du rebord à la surface de l'eau:	5-3/8" (137 mm)

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-4434 Réservoir de toilette, 1,28 gal/chasse

K-33434 Réservoir de toilette ContinuousClean,
1,28 gal/chasse

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.



No image available.
This product is a component and not intended to be a standalone installation.

Installation

- Plomberie brute standard de 12 po (305 mm)
- Installation rapide à trois boulons
- Siège vendu séparément

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Les dimensions du produit sont nominales et peuvent varier selon les tolérances ASME A112.19.2.

