

Underscore® | K-5718-JH

Baignoire à hydromassage chauffée encastrée de 72 po x 42 po

Fonctionnalités

- Huit jets d'hydromassage Proflex® peuvent être réglés individuellement pour régler le débit et la direction de l'eau
- La baignoire à hydromassage à une vitesse offre performance et valeur grâce à ses 8 jets complètement réglables.
- Élément chauffant intégré
- Trop-plein à fentes intégré permettant un trempage en profondeur
- La cuvette ovale offre une expérience de baignoire spacieuse
- Conception spacieuse pouvant accommoder deux personnes
- Le rebord large sur un côté est idéal pour un robinet ou une douchette à montage en surface
- Soutien lombaire intégral
- Surface inférieure texturée



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
96	Biscuit
95	Ice Grey
7	Black Black



Codes/normes

ASME A112.19.7/CSA B45.10
 CSA B45.5/IAPMO Z124
 ASTM E162
 ASTM E662
 UL 1795
 CSA C22.2 No. 218.2
 cUL Listed
 UL Listed

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	Au centre
Diamètre du trou de drainage:	2-1/4" (57 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	46-3/8" x 31-3/16" (1178 mm x 792 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	67-3/4" x 35-3/8" (1721 mm x 899 mm)
Profondeur de l'eau:	18-7/16" (469 mm)
Capacité en eau:	111 gal (420.2 L)
Charge minimale au sol:	54.6 lbs/ft²
Poids:	115 lbs (52.2 kg)

Matériel

- Acrylique

Produits et accessoires recommandés

K-1491 Oreiller de baignoire/hydromassage, amovible
 K-1601 Repose-pieds baignoire/hydromassage, amovible
 K-1177 Joint-d'étanchéité pour carrelage, 144-po
 K-886 Trousse pour installation en sous-surface pour certains modèles de baignoire à hydromassage et de baignoire Underscore, 71 1/2 po

Produits et accessoires requis

- K-7271 Drain de baignoire en laiton avec trop-plein à fente
- ou
- K-7272 Drain de baignoire à trop-plein à fente

Service électrique requis

Deux circuits spécialisés requis, protégés par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

Pompe:	120 V, 15 A, 60 Hz
Élément chauffant:	120 V, 15 A, 60 Hz


Caractéristiques des composants électriques

Pompe:	120 V, 7 A, 60 Hz
Élément chauffant:	120 V, 12 A, 60 Hz


Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.







No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-7272)



Drop-in Rim Detail



Blower Motor Access
20" (508 mm) W x 15" (381 mm) H Min



Installation

- Montage en surface ou en sous-surface.
- Drain central
- Exige le drain de baignoire avec trop-plein à fentes Clearflo (vendu séparément).

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

