

Brookfield™ | K-5846-1

Évier de cuisine à double cuve à installation sur surface, 33 po

Fonctionnalités

- Largeur minimum de base d'armoire de 838 mm (33 po).
- Double cuvette égale
- Profondeur de 9 po (229 mm) pour un espace de travail spacieux
- Trou unique pour robinet
- Le placement du drain arrière augmente l'espace de rangement sous l'évier



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ 0 White



Codes/normes

ASME A112.19.1/CSA B45.2

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Nombre de trous sur le tablier:	1
Taille du ou des trous du robinet:	1-3/8" (35 mm)
Diamètre du trou de drainage:	3-7/8" (98 mm)
Largeur minimale de l'armoire de base:	33" (838 mm)
Configuration du bassin:	Bols égaux
Longueur du bassin gauche:	14-3/16" (360 mm)
Largeur du bassin gauche:	16-1/16" (408 mm)
Profondeur du bassin gauche:	9" (229 mm)
Longueur du bassin droit:	14-5/16" (364 mm)
Largeur du bassin droit:	16-1/4" (413 mm)
Profondeur du bassin droit:	9" (229 mm)

Matériel

- Fonte émaillée KOHLER®

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-6197 Support d'évier

K-23725 Nettoyant pour fonte


K-8801 Crépine d'évier avec rallonge et crépine

K-8799 Drain et crépine panier d'évier, sans rallonge

K-11352 Bride de broyeur de déchets avec bouchon

K-9000 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie, 1 1/2 x 1 1/2 po





Installation

- Comprend un gabarit de découpe.
- Installation sur surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

AVIS : Le fabricant du comptoir ou le découpeur doit utiliser le gabarit de découpe fourni avec le produit, ou il doit utiliser un gabarit actuel fourni par Kohler Co. (appeler le 1-800-4-KOHLER). Kohler Co. n'est pas responsable des erreurs de coupe causées par l'utilisation d'un gabarit incorrect.

