

Iron/Tones® | K-6585

Évier de bar simple, installation sur surface/en sous-surface, 24 1/4 po

Fonctionnalités

- Largeur minimum de base d'armoire de 27 po (686 mm)
- Cuve unique
- Profondeur de 191 mm (7 1/2 po)



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
FF	Sea Salt
96	Biscuit
NY	Dune
95	Ice Grey
7	Black Black
TRF	Truffle
34	Fresh Green
42	Aspen Green



Codes/normes

ASME A112.19.1/CSA B45.2

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Diamètre du trou de drainage:	3-7/8" (98 mm)
Largeur minimale de l'armoire de base:	27" (686 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	21" (533 mm)
Largeur du bassin:	16" (406 mm)
Profondeur du bassin:	7-1/2" (191 mm)

Matériel

- Fonte émaillée KOHLER®

Produits et accessoires recommandés

K-3192 Support d'évier en acier inoxydable, 19 1/2 x 14 po pour éviers de cuisine Iron/Tones®

K-23726 Traitement pour drains

K-23725 Nettoyant pour fonte

K-8801 Crépine d'évier avec rallonge et crépine

K-8799 Drain et crépine panier d'évier, sans rallonge

K-3294 Planche à découper en bois franc pour éviers de cuisine Undertone®, Cadence® Iron/Tones® et Toccata®


K-11352 Bride de broyeur de déchet avec bouchon

K-9000 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie, 1 1/2 x 1 1/2 po

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Installation sur surface ou en sous-surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Les ensembles de fixation pour cuvette fournis nécessitent un comptoir d'une épaisseur minimale de 25 mm (1 po). L'installateur doit fournir la quincaillerie pour des comptoirs plus minces.

Lors de l'installation de plusieurs cuvettes en sous-surface, un minimum de 86 mm (3 3/8 po) est requis entre chaque cuvette. Le fournisseur du comptoir déterminera le support requis.

