

Levity® | K-706002-L

Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 59 3/4 po H, avec verre Crystal Clear de 1/4 po d'épaisseur

Fonctionnalités

- Le concept novateur des rouleaux simplifie l'installation et permet le réglage des portes qui ne sont pas d'aplomb après leur installation.
- Un guide de porte central coussiné assure un fonctionnement silencieux et fluide
- Les poignées à palette verticales accentuent l'allure contemporaine
- Le revêtement en verre CleanCoat®+ crée une barrière hydrophobe qui repousse l'eau, les résidus de savon et les saletés, permettant d'économiser du temps et de protéger les portes de douche dix fois plus longtemps que le CleanCoat original. (Selon les essais internes d'usure et d'abrasion de 2021, avec l'emploi d'un chiffon en microfibre.)
- Verre trempé assurant une meilleure sécurité et durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

SH	Bright Silver
BL	Matte Black
MX	Matte Nickel
ABV	Anodized Brushed Bronze
ABZ	Anodized Dark Bronze



Codes/normes

ANSI Z97.1 (Tempered Glass)
CAN/CGSB-12.1
CPSC 16CFR 1201

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Rayon de courbure maximal 1/2" (13 mm)
entre la base et le mur:

Surface plane minimale pour 2-1/2" (64 mm)
le rebord de douche:

Surface plane minimale pour 3-1/2" (89 mm)
le mur de douche:

Poids: 94 lbs (42.6 kg)


Matériel

- Verre trempé Crystal Clear sans cadre de 1/4 po (6 mm) d'épaisseur
-

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Porte de bain coulissante
- Ne pas utiliser pour l'industrie hôtelière

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.
Si vous remplacez une porte de douche, la conception étroite de montant mural de cette porte peut ne pas couvrir les trous de la porte de douche existante.
L'ouverture verticale doit être d'un minimum de 1 581 mm (62 1/4 po) pour permettre un dégagement suffisant aux fins d'installation.

