

Levity® | K-706009-D3

Porte de douche coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 74 po H, avec verre givré de 1/4 po d'épaisseur

Fonctionnalités

- Verre trempé givré sans cadre de 6 mm (0,25 po) d'épaisseur
- Le concept novateur des rouleaux simplifie l'installation et permet le réglage des portes qui ne sont pas d'aplomb après leur installation.
- Un guide de porte central coussiné assure un fonctionnement silencieux et fluide
- Les poignées à palette verticales accentuent l'allure contemporaine
- Le revêtement en verre CleanCoat®+ crée une barrière hydrophobe qui repousse l'eau, les résidus de savon et les saletés, permettant d'économiser du temps et de protéger les portes de douche dix fois plus longtemps que le CleanCoat original. (Selon les essais internes d'usure et d'abrasion de 2021, avec l'emploi d'un chiffon en microfibre.)
- Verre trempé assurant une meilleure sécurité et durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|-----|----------------------|
| SH | Bright Silver |
| BL | Matte Black |
| MX | Matte Nickel |
| ABZ | Anodized Dark Bronze |



Codes/normes

ANSI Z97.1 (Tempered Glass)

CAN/CGSB-12.1

CPSC 16CFR 1201

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Rayon de courbure maximal 1/2" (13 mm)
entre la base et le mur:

Surface plane minimale pour 2-1/2" (64 mm)
le rebord de douche:


Surface plane minimale pour 3-1/2" (89 mm)
le mur de douche:

Poids: 111.4 lbs (50.5 kg)

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Porte de douche coulissante
- Ne pas utiliser pour l'industrie hôtelière

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.
Si vous remplacez une porte de douche, la conception étroite de montant mural de cette porte peut ne pas couvrir les trous de la porte de douche existante.
L'ouverture verticale doit être d'un minimum de 76 1/2 po (1 943 mm) pour permettre un dégagement suffisant aux fins d'installation.

