

MasterShower® | K-728-K

Robinet coupleur à 2 ou 3 voies de 3/4 po

Fonctionnalités

- Achemine le débit d'eau pour desservir jusqu'à trois composants ou orifices de sortie distincts.
- Les Composants/orifices de sorties peuvent être utilisés individuellement ou en combinant deux composants en même temps
- Fourni comme robinet coupleur à trois voies (poignée à rotation de 360 degrés), mais peut être configuré sur site pour un fonctionnement bidirectionnel (poignée à rotation de 120 degrés)
- Fonctionnement à poignée unique
- Un orifice de sortie : débit de 18 gal/min à 45 lb/po²;
deux orifices de sorties : débit de 20,8 gal/min à 45 lb/po²
- Raccordement d'entrée femelle NPT de 3/4 po
- Trois raccords femelles NPT de 1/2 po
- Commande toutes les fonctions au moyen d'une seule vanne.
- Nécessite un ou plusieurs robinets supplémentaires pour contrôler la fonction marche/arrêt et la température (vendus séparément)
- Exige la robinetterie pour robinet coupleur/inverseur (vendue séparément)



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

NA NA Not Applicable



Codes/normes

ASME A112.18.1/CSA B125.1

Robinetterie

Vanne incluse : Robinet coupleur

Robinetterie de douche

Débit maximal à 45 psi : 20.8 gpm (78.7 l/min)

Pression : 45 psi (3.1 bar)

Pression statique
maximale : 125 psi (8.6 bar)


Matériel

- Corps en laiton forgé résistant à la dézincification assurant la fiabilité à long terme et la résistance aux conditions d'eau agressive
 - Laiton
-

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Technologie d'installation à joint K breveté qui assure l'apparence cohérente de la robinetterie, quelle que soit la variabilité dans la plomberie brute (comprise avec la garniture)

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

À utiliser avec des pommes de douche ou des douchettes d'une valeur nominale de 0 gal/min (0 l/min) ou plus.

