

Composed® | K-73078-4

Robinet de baignoire à montage en surface avec douchette

Fonctionnalités

- Construction en métal
- Comprend une douchette à fonction simple avec un tuyau de 1524 mm (60 po) de long
- Les robinets à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une performance à vie
- Réglage de la limite de température maximum pour une sécurité accrue
- Débit maximum du robinet de baignoire de 30,3 l/min (8 gal/min) à 3,1 bar (45 lb/po²)
- S'agence avec les robinets, les accessoires et les composants de douche Composed pour agrémenter votre salle de bain.



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
AF	Vibrant French Gold
BN	Vibrant Brushed Nickel
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
TT	Vibrant Titanium



Codes/normes



ASME A112.18.1/CSA B125.1
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 8-1/4" (210 mm)

Débit

Débit du robinet: 8 gpm (30.3 l/min)

Débit maximal nominal de la douchette: 1.75 gpm (6.6 l/min)

Robinetterie

Vannes incluses : Contrôle du volume,
Thermostatique

Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement


Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet
K-73146 Crochet à peignoir double
K-73144 Porte-serviette double 24 po
K-73141 Porte-serviette de 18 po
K-73142 Porte-serviette de 610 mm (24 po)
K-73145 Bras porte-serviette
K-73147 Porte-papier hygiénique pivotant
K-73148 Porte-papier hygiénique vertical

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Montage en surface ou sur la baignoire

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

À utiliser avec les valves de compensation automatiques avec la capacité nominale de 1,31 gal/min (5 l/min) ou moins.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

