

Geometric | K-7517

Robinet de lavabo de salle de bain à un trou sans contact avec technologie de capteur Insight™ et mélangeur de température, alimenté par HES, 0,5 gal/min

Fonctionnalités

- Débit maximum de 1,9 l/min (0,5 gal/min)
- Réglage en usine de 30 secondes maximum pour le cycle d'exécution continu
- Aérateur résistant au vandalisme
- Tuyau d'alimentation flexible de 610 mm (24 pouces) pour une installation facile
- Sans drain
- Comprend une cellule d'énergie hybride de 3,6 V



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|----|-------------------|
| CP | Polished Chrome |
| VS | Vibrant Stainless |



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
DOE - Energy Policy Act 1992
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 5-3/8" (136 mm)

Débit

Débit du robinet: 0.5 gpm (1.9 l/min)

Matériel

- Laiton

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23723 Nettoyant pour robinet


Technologie

- Technologie de capteur électronique Insight™ pour une activation précise et cohérente

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Montage à un trou
- Robinet en surface pour une installation et une maintenance faciles

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.

Un trou de montage d'un diamètre de 1-1/4 po (32 mm) minimum à 1-1/2 po (38 mm) maximum est requis.

La distance minimum requise entre l'arrière du bec du robinet et le mur est égale à 1-3/4 po (44 mm). Ceci permettra un dégagement approprié pour accéder à la vis d'arrêt.

La distance maximum requise entre le bord de la vasque du lavabo de salle de bains et la base du bec du robinet doit être égale à 1-3/4 po (44 mm).

La hauteur maximale de la lèvre de la vasque doit être de 3/4 po (19 mm).

Ce produit comprend un aérateur de pulvérisation à bouton de rose. D'autres styles d'aérateur sont disponibles.

