

Aquifer® | K-77686

Système de filtration d'eau à cartouche double

Fonctionnalités

- Système de filtration et d'absorption à deux étapes
- Réduit le goût et l'odeur de chlore, la chloramine, les particules de catégorie I, le plomb, l'amiante, les kystes, le mercure, la turbidité et certains composés pharmaceutiques. Consultez la fiche technique de performance pour connaître les contaminants particuliers et le taux de réduction
- Réduit plus de 95 % de l'acide perfluorooctanoïque (PFOA) et du sulfonate de perfluorooctane (PFOS) dans l'eau potable
- La tête de filtration coupe automatiquement l'alimentation en eau lorsque la cartouche est retirée
- Débit maximum de 1,70 gal/min à 60 lb/po²
- Filtre au carbone écologique à base de coquille de noix de coco
- Usage recommandé avec les robinets de boisson KOHLER®
- Filtre l'eau froide uniquement lorsqu'il est installé avec un robinet de cuisine ou de salle de bain
- Comprend un paquet de deux cartouches de remplacement K-77688



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

NA NA Not Applicable



Codes/normes

CSA B483.1
NSF/ANSI 42
NSF Protocol P473
NSF/ANSI 401
NSF/ANSI 53

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Débit

Débit du robinet: 1.7 gpm (6.4 l/min)

Matériel

- Construction en plastique résistant.
-


Produits et accessoires recommandés

K-77688 Paquet de 2 cartouches de filtre de rechange
K-26369 Robinet d'eau potable

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Cartouche à quart de tour pour l'installation et le remplacement faciles

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation. Pour empêcher des dommages à la propriété, protégez de la congélation.

Pour l'eau froide uniquement.

Pour s'assurer que le filtre continue à réduire les contaminants de manière efficace, nous recommandons de remplacer le filtre aux 6 mois.

Directives d'application/Paramètres d'arrivée d'eau :

Pression de l'eau : 40 à 120 lb/po² (276 à 827 kPa)

Température de l'eau : 33 à 100 °F (0,5 à 37,8 °C) Capacité : 778 gal (2 945 l)

