

Karing® | K-77780

Toilette intelligente allongée monopièce, 1,08 gal/chasse

Fonctionnalités

- Toilette intelligence monopièce compacte et épurée avec nettoyage personnel intégré
- La cuvette allongée offre plus d'espace et un meilleur confort
- 1,08 gallons par chasse
- Fonction de bidet avancée avec tube autonettoyant et séchoir à air de précision
- Paramètres réglables pour le siège chauffant, le séchoir et la température de l'eau
- Ouverture/fermeture du couvercle mains libres, activée par le mouvement
- Lumière à DEL qui éclaire la cuvette et sert de veilleuse
- Le tube en acier inoxydable permet de régler le jet, la position, la pression de l'eau, la température ainsi que les fonctions de pulsation et d'oscillation.
- La cuvette est vaporisée avant l'utilisation pour un rinçage plus efficace avec la chasse d'eau
- Télécommande à écran tactile ACL en langue anglaise
- La fonction d'autonettoyage utilise des systèmes de lumière UV et d'eau électrolysée pour nettoyer automatiquement les surfaces du tube
- Le ventilateur désodorisant automatique réduit les odeurs.
- La technologie de chasse d'eau Power Lite® offre une chasse puissante, économe en eau de 1,08 gallon.
- Chasse d'eau automatique après utilisation; la chasse d'eau peut également être contrôlée par la télécommande à écran tactile ou le bouton de chasse d'urgence
- Pression statique minimum de 20 lb/po² requise



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

☐ 0 White



Codes/normes

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.



ASME A112.4.2/CSA B45.16

ASME A112.19.2/CSA B45.1

DOE - Energy Policy Act 1992

EPA WaterSense®

California Energy Commission (CEC)

UL 1951

CSA C22.2 No. 14

CSA C22.2 No. 68

cUL Listed

UL Listed

Service électrique requis

Un circuit spécialisé requis, protégé par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

120 V, 15 A, 60 Hz

Caractéristiques des composants électriques

Longueur du cordon d'alimentation: 36" (914 mm)

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.


Informations techniques

Plomberie brute:	Standard 12" (305 mm)
Type de chasse d'eau:	Pressure Lite
Débit de la chasse d'eau:	1.08 gpf (4.08 lpf)
Forme de la cuvette:	Allongée
Trous de fixation du siège:	5-1/2" (140 mm)
Sortie d'évacuation:	Plancher
Taille du siphon:	2-7/8" (73 mm)
Type de siphon:	À siphon dissimulé
Taille de la surface de l'eau:	12" x 9-1/2" (305 mm x 241 mm)
Du rebord à la surface de l'eau:	4-7/8" (124 mm)

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains





Installation

- Plomberie brute standard de 12 po (305 mm)

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Ce produit est conçu pour une installation avec les alimentations électriques et en eau situées à travers le mur ou le plancher.

Si la distance de la plomberie brute est inférieure à 305 mm (12 po), le siège peut frapper le mur lorsqu'il est ouvert.

Confirmez que la plomberie brute est de 305 mm (12 po) avant d'installer la toilette.

Les dimensions du produit sont nominales et peuvent varier selon les tolérances ASME A112.19.2.

