

Triton® Bowe® | K-810T21-5AHA

Robinet d'évier de cuisine, 1,5 gal/min, avec bec pivotant de 8 3/16 po, pulvérisateur latéral au fini assorti, débit aéré et poignées à lame

Fonctionnalités

- Construction en laiton et corps de robinet
- Fini plaqué Polished Chrome durable
- Robinets à disque en céramique sans rondelle à quart de tour
- Aérateur résistant au vandalisme
- Poignées à palette résistantes au vandalisme conformes à l'ADA avec indicateurs rouges et bleus
- Bec pivotant de 208 mm (8 3/16 po)
- Sans drain
- Débit maximum de 1,5 gal/min (5,7 l/min) à 60 lb/po² (4,14 bar)
- Conforme au Safe Drinking Water Act (SDWA)
- Pulvérisateur latéral au fini assorti avec inverseur intégré



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ CP Polished Chrome



Codes/normes

Conformité ADA et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 8-3/16" (208 mm)

Débit

Débit du robinet: 1.5 gpm (5.7 l/min)

Robinetterie

Vannes incluses : Contrôle du volume,
Thermostatique


Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Pour les centres de 8 po (203 mm)

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.

Percez le trou pour le pulvérisateur latéral d'un minimum de 127 mm (5 po) du centre de la poignée à levier.

