

Rite-Temp® | K-8304-PSSH

Trousse de corps de robinet et de cartouche à pression autorégularisée

Fonctionnalités

- Comprend le corps de robinet, la cartouche de robinet à pression autorégularisée, le guide de plomberie brute et le garde-boue
- Entrées à sertissage en polyéthylène réticulé de 1/2 po (type F1807) avec robinet d'arrêt
- Débit maximum de 18,9 l/min (5 gal/min), à 3,1 bar (45 lb/po²)
- Conception à levier unique passant de l'arrêt à l'eau froide et à l'eau chaude
- Conception de cartouche monopièce facilitant l'installation et l'entretien
- Limiteur de haute température réglable afin de contrôler la température maximale de l'eau
- Protection contre les brûlures
- Robinetterie requise pour terminer l'installation (vendue séparément)
- La technologie de membrane à pression autorégularisée maintient la température de sortie à +/-3 degrés Fahrenheit lors des fluctuations de pression



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

NA NA Not Applicable



Codes/normes

ASME A112.18.1/CSA B125.1

ASSE 1016/ASME A112.1016/CSA B125.16


Matériel

- Corps en laiton forgé résistant à la dézincification assurant la fiabilité à long terme et la résistance aux conditions d'eau agressive
-

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Conçu pour une utilisation dans des installations standard, dos à dos et à paroi mince
- Le corps de robinet comprend des emplacements de montage intégraux et des orifices d'entrée symétriques pour simplifier l'installation
- Cartouche réversible pour l'installation là où les conduites d'eau chaude et froide sont inversées
- Guide de plomberie brute conçu pour les installations sur mur standard ou mince
- La plomberie brute du robinet installé peut être affleurante et testée à une pression maximum de 150 lb/po² (air ou eau) sans cartouche à l'aide du bouchon d'essai compris

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Éviter les conditions de flux croisés. Ne pas installer un dispositif d'arrêt sur l'un des orifices de sortie de la valve. Bouchez l'orifice de sortie de la douche si le bec, l'inverseur ou la douchette à installation en surface sont raccordés à l'orifice de sortie du bec.

Pour les murs finis plus grands que 19 mm (3/4 po) et moins que 38 mm (1 1/2 po), installez le ou les supports à 51 mm (2 po) de la face du goujon.

Pour les murs finis plus grands que 38 mm (1 1/2 po), installez le ou les supports à 76 mm (3 po) du mur fini.

Differential de pression requis : +/- 5 psi

