

Rite-Temp® | K-8304-UX

Trousse de corps de robinet et cartouche à pression autorégulée avec raccords à expansion en polyéthylène réticulé

Fonctionnalités

- Comprend le corps de robinet, la cartouche de robinet à pression autorégulée, le guide de plomberie brute et le garde-boue
- Entrées à dilatation en polyéthylène réticulé de 1/2 po (type F1960)
- Sorties universelles de 1/2 po NPT et à soudage direct
- Débit maximum de 18,9 l/min (5 gal/min), à 3,1 bar (45 lb/po²)
- Conception à levier unique passant de l'arrêt à l'eau froide et à l'eau chaude
- Protection contre les brûlures
- Conception de cartouche monopiece facilitant l'installation et l'entretien
- Limiteur de haute température réglable afin de contrôler la température maximale de l'eau
- Robinetterie requise pour terminer l'installation (vendue séparément)
- La technologie de membrane à pression autorégulée maintient la température de sortie à +/-3 degrés Fahrenheit lors des fluctuations de pression



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

NA NA Not Applicable



Codes/normes

ASME A112.18.1/CSA B125.1

ASSE 1016/ASME A112.1016/CSA B125.16

Robinetterie

Vannes incluses : Robinet à pression
 autorégularisée,
 Thermostatique

Robinetterie de douche

Débit maximal à 45 psi : 5 gpm (18.9 l/min)

Pression : 45 psi (3.1 bar)

Pression statique
maximale : 125 psi (8.6 bar)

Pression de service
minimale : 20 psi (1.4 bar)


Matériel

- Corps en laiton forgé résistant à la dézincification assurant la fiabilité à long terme et la résistance aux conditions d'eau agressive

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Conçu pour une utilisation dans des installations standard, dos à dos et à paroi mince
- Le corps de robinet comprend des emplacements de montage intégraux et des orifices d'entrée symétriques pour simplifier l'installation
- Cartouche réversible pour l'installation là où les conduites d'eau chaude et froide sont inversées
- Guide de plomberie brute conçu pour les installations sur mur standard ou mince
- La plomberie brute du robinet installé peut être affleurante et testée à une pression maximum de 150 lb/po² (air ou eau) sans cartouche à l'aide d'un bouchon d'essai (vendu séparément)

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

A utiliser avec des pommes de douche ou des douchettes d'une valeur nominale de 0 gal/min (0 l/min) ou plus. Éviter les conditions de flux croisés. Ne pas installer un dispositif d'arrêt sur l'un des orifices de sortie de la valve. Bouchez l'orifice de sortie de la douche si le bec, l'inverseur ou la douchette a installation en surface sont raccordés à l'orifice de sortie du bec.

Installez un tuyau droit ou une descente de tube de 7 po (178 mm) à 18 po (457 mm) avec un coude unique entre le robinet et le bec mural.

Pour les murs finis plus grands que 19 mm (3/4 po) et moins que 38 mm (1 1/2 po), installez le ou les supports à 51 mm (2 po) de la face du goujon.

Pour les murs finis plus grands que 38 mm (1 1/2 po), installez le ou les supports à 76 mm (3 po) du mur fini.

Differential de pression requis : +/-5 psi

