

Rite-Temp® | K-8305

Cartouche à pression autorégulée

Fonctionnalités

- Comprend une cartouche à pression autorégulée et un garde-boue
- Débit maximum de 18,9 l/min (5 gal/min), à 3,1 bar (45 lb/po²)
- Conception à levier unique passant de l'arrêt à l'eau froide et à l'eau chaude
- Protection contre les brûlures
- Conception de cartouche monopiece facilitant l'installation et l'entretien
- Limiteur de haute température réglable afin de contrôler la température maximale de l'eau
- Nécessite le corps de robinet K-8300 et la robinetterie pour réaliser l'installation (vendus séparément)
- La technologie de membrane à pression autorégulée maintient la température de sortie à +/-3 degrés Fahrenheit lors des fluctuations de pression



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

NA NA Not Applicable



Codes/normes

ASSE 1016/ASME A112.1016/CSA B125.16

Robinetterie

Vannes requises : Robinet à pression
autorégulée,
Thermostatique

Matériel

- Matériaux sélectionnés pour résister aux attaques de l'eau agressive
-


Produits et accessoires requis

- K-8300 Series Rite-Temp® Plomberie brute du corps de robinet
-

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Cartouche réversible pour l'installation là où les conduites d'eau chaude et froide sont inversées

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.

À utiliser avec des pommes de douche ou des douchettes d'une valeur nominale de 0 gal/min (0 l/min) ou plus.

Éviter les conditions de flux croisés. Ne pas installer un dispositif d'arrêt sur l'un des orifices de sortie de la valve.

Bouchez l'orifice de sortie de la douche si le bec, l'inverseur ou la douchette à installation en surface sont raccordés à l'orifice de sortie du bec.

Installez un tuyau droit ou une descente de tube de 7 po (178 mm) à 18 po (457 mm) avec un coude unique entre le robinet et le bec mural.

Pour les murs finis plus grands que 19 mm (3/4 po) et moins que 38 mm (1 1/2 po), installez le ou les supports à 51 mm (2 po) de la face du goujon.

Pour les murs finis plus grands que 38 mm (1 1/2 po), installez le ou les supports à 76 mm (3 po) du mur fini.

