

Tea-for-Two® | K-856-JHN

Baignoire à hydromassage encastrée ou en sous-surface de 66 po x 36 po

Fonctionnalités

- Six jets d'hydromassage Proflex® réglables individuellement pour diriger le débit et la direction de l'eau selon vos goûts
- Élément chauffant intégré
- Conception spacieuse pouvant accommoder deux personnes
- Soutien lombaire intégral
- Plusieurs choix d'emplacement de la pompe pour plus d'options d'installation et d'accès
- Surface inférieure texturée
- La baignoire à hydromassage à une vitesse offre performance et excellent rapport qualité-prix grâce à 6 jets complètement réglables
- La surface antidérapante Safeguard® procure une excellente traction sous le pied



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
96	Biscuit
NY	Dune
7	Black Black



Codes/normes

ASME A112.19.1/CSA B45.2
ASME A112.19.7/CSA B45.10
ASTM F462
UL 1795
CSA C22.2 No. 218.2
cUL Listed
UL Listed

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	Reversible
Diamètre du trou de drainage:	2-1/4" (56 mm)
Surface plane minimale pour la porte:	1-15/16" (50 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	44-5/8" x 25-3/8" (1133 mm x 645 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	58-9/16" x 28-7/8" (1488 mm x 733 mm)
Profondeur de l'eau:	18-15/16" (481 mm)
Capacité en eau:	108 gal (408.8 L)
Charge minimale au sol:	60 lbs/ft²
Poids:	485 lbs (220 kg)
Gabarit de découpe:	Encastrable/Montage par le haut, 64-1/2" x 34-1/2" (1638 mm x 876 mm)

Matériel

- Fonte émaillée KOHLER®

Produits et accessoires recommandés

K-1179 Joint-d'étanchéité-pour-carrelage, 180-po
K-587 Trousse pour installation en sous-surface pour certains modèles de baignoire ordinaire Tea-for-Two de 66 po
K-23726 Traitement pour drains
K-23725 Nettoyant pour fonte
1015255 Trousse de garniture de jet

Produits et accessoires requis

- K-23857 Robinetterie de drain de baignoire
- ou
- K-78440 Drain de baignoire escamotable à câble 33 po

Service électrique requis

Deux circuits spécialisés requis, protégés par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

Pompe:	120 V, 15 A, 60 Hz
Élément chauffant:	120 V, 15 A, 60 Hz

Caractéristiques des composants électriques


Pompe:	120 V, 7 A, 60 Hz
Nombre de vitesses:	Single
Élément chauffant:	120 V, 12 A, 60 Hz

Garantie


Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.



No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-23856-NA)



Drop-in Rim
Detail




Blower Motor Access
20" (508 mm) W x
15" (381 mm) H Min

2-7/16" (62 mm)

20-7/8" (530 mm)

3-5/8" (92 mm)



Installation

- Montage en surface ou en sous-surface.
- Drain réversible.

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

