

Purist® | K-T11841

Robinetterie sans contact, au mur, avec technologie Insight™ et bec à 90° de 6 po, robinet requis

Fonctionnalités

- Débit maximum de 1,9 l/min (0,5 gal/min)
- Il s'agit uniquement d'une robinetterie. Exige une trousse de robinet pour compléter le robinet
- Aérateur résistant au vandalisme
- Sans drain
- Conforme au Safe Drinking Water Act (SDWA)
- Commande marche/arrêt sur demande. La trousse de robinet est réglée en usine pour un cycle de fonctionnement continu maximal de 30 secondes



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ VS Vibrant Stainless



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
DOE - Energy Policy Act 1992
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Technologie

- La trousse de robinet dispose de la technologie de capteur électronique Insight™ pour une activation précise et cohérente.
- Cet ensemble de robinetterie peut être utilisé avec le robinet à montage au mur 11830-NA (alimentation en courant continu hybride) ou le robinet à montage au mur 11843-NA (alimentation c.a.).

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 6-1/8" (156 mm)

Débit

Débit du robinet: 0.5 gpm (1.9 l/min)

Robinetterie

Vanne requise : Mélangeur thermostatique

Matériel


- Laiton

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23723 Nettoyant pour robinet





Installation

- Montage de bec à un trou. Veuillez prendre en compte la distance appropriée entre le bec verseur et le capteur.
- Robinet sous le comptoir pour une installation et une maintenance faciles

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.

La plomberie brute du capteur permet une installation sur un dossier ou un mur fini plus épais que la plomberie brute du bec.

