

Pinstripe® Pure | K-T13133-3A

Trousse de robinetterie pour baignoire et douche Rite-Temp® avec inverseur à bouton-poussoir et poignée en croix, 9,5 l/min (2,5 gal/min)

Fonctionnalités

- Poignée en croix
- Bec non-inverseur de 175 mm (6 7/8 po) avec raccord NPT de 1/2 po
- Nécessite un robinet à pression autorégulée Rite-Temp®
- À utiliser avec les robinets à inverseur
- Complète la solution de conception Pinstripe avec des appareils et accessoires KOHLER
- La technologie à pression autorégulée Rite-Temp® maintient la température de l'eau avec une variation de +/- 3 °F



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|----|-------------------------|
| CP | Polished Chrome |
| SN | Vibrant Polished Nickel |
| BN | Vibrant Brushed Nickel |



Codes/normes

ASME A112.18.1/CSA B125.1
DOE - Energy Policy Act 1992

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 6-7/8" (175 mm)

Débit

Débit maximal nominal de la pomme de douche: 2.5 gpm (9.5 l/min)

Robinetterie

Vannes requises : Inverseur, Robinet à pression autorégularisée

Matériel

- Matériau de qualité supérieure pour une durabilité et une fiabilité accrues

Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet


Produits et accessoires requis

- K-11748 Series Rite-Temp® Robinets

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Au mur

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.
Éviter les conditions de flux croisés. Ne pas installer un dispositif d'arrêt sur l'un des orifices de sortie de la valve.
Bouchez l'orifice de sortie de la douche si le bec, l'inverseur ou la douchette à installation en surface sont raccordés à l'orifice de sortie du bec.
Installez un tuyau droit ou une descente de tube de 7 po (178 mm) à 18 po (457 mm) avec un coude unique entre le robinet et le bec mural.

