

Purist® | K-T14413-4

Robinet de lavabo de salle de bain au mur et poignées à levier, 1,2 gal/min

Fonctionnalités

- Montage mural à double commande
- Poignées à levier
- Bec fixe
- Sans drain
- Bec de 35 degrés de 159 mm (6 1/4 po) du mur au centre du drain
- Débit maximum de 1,2 gal/min (4,5 l/min) à 60 lb/po² (4,14 bar)
- Robinet vendu séparément



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
AF	Vibrant French Gold
BN	Vibrant Brushed Nickel
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
TT	Vibrant Titanium



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.



ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 6-3/4" (171 mm)

Drain avec trop-plein: Non

Débit

Débit du robinet: 1.2 gpm (4.5 l/min)

Matériel

- Laiton
- Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés

- K-23726 Traitement pour drains
- K-23723 Nettoyant pour robinet
- K-14375 Porte-serviette double, 24 po
- K-14436 Porte-serviette de 610 mm (24 po)
- K-14443 Crochet à peignoir
- K-14377 Porte-papier hygiénique pivotant
- K-14435 Porte-serviette de 18 po
- K-14441 Anneau à serviette
- K-14444 Porte-papier hygiénique vertical


Produits et accessoires requis

- K-410-K Robinet en céramique, 5/8 po, à deux poignées

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.

La distance entre le bas du bec et le haut du bord de l'accessoire ne doit pas être inférieure à 38 mm (1,5 po) et supérieure à 152 mm (6 po).

Trois trous de découpe de diamètre de 38 mm (1,5 po) sont requis pour le bec et les poignées.

