

KOHLER®

Roughing-In/ระยะการติดตั้ง

K-97260X-G1/K-97260X-G2

PATIO 1700 DUAL SYSTEM

อ่างอาบน้ำระบบน้ำวน-อัดอากาศ รุ่นเพททีโอ 1700

Product Information

Fixture:	
Basin area:	
Basin area bottom	1050 x 630 mm
Basin area top	1575 x 925 mm
Water depth	334 mm
Capacity	280 liters
Drain hole	ø52 mm
Overflow hole	ø52 mm
Weight	51 kg


Required electrical service

Dedicated circuit required, protected with ELCB (Earth-Leakage Circuit-Breaker).					
ELCB	220 V, 20 A, 50/60 Hz				
Pump	Heater	Motor	V	Hz	A
	180 w	2400 w	240	50	10
Air blower	W	V	Hz	A	
	800	220	50/60	3.8	

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.
Floor support under bath must provide for a minimum of 390 kg/square meter loading.
This bath is designed for drop-in installation only.

Dimensions are approximate./ ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
Unit: mm/ หน่วย: มม.



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลอ่างอาบน้ำ	
พื้นที่ด้านล่าง	1050 x 630 มม.
พื้นที่ด้านบน	1575 x 925 มม.
ระดับน้ำลึก	334 มม.
ความจุ	280 ลิตร
ขนาดท่อน้ำทิ้ง	ø52 มม.
ขนาดรูน้ำล้น	ø52 มม.
น้ำหนัก	51 กก.

ข้อกำหนดกระแสไฟฟ้า

ติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติแบบ ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker)					
ELCB	220 โวลต์, 20 แอมป์, 50/60 เฮิรตซ์				
ปั้มน้ำ	ฮีตเตอร์	มอเตอร์	โวลต์	เฮิรตซ์	แอมป์
	180 w	2400 w	240	50	10
ปั้มลม	วัตต์	โวลต์	เฮิรตซ์	แอมป์	
	800	220	50/60	3.8	

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง
พื้นที่ที่รองรับอ่างอาบน้ำต้องสามารถรับน้ำหนักอย่างน้อย 390 กก./ตร.ม.
อ่างอาบน้ำนี้ถูกออกแบบสำหรับการติดตั้งแบบฝังเท่านั้น

Recommended Faucet Area
พื้นที่แนะนำสำหรับการติดตั้งก๊อกน้ำ

Access Panel W500 x H450 mm
ช่องซ่อมบำรุง กว้าง 500 x สูง 450 มม.

